

Disjoncteur ouvert fixe DMX³2500 pouvoir de coupure 100kA taille 2 - 4P - 1000A

REF. 0 286 72

9 014,00€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

| | |
|-----------|-------------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 1 unité |
| Volume | 298.584 dm ³ |
| Poids | 97500 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Version fixe

- Peut être rendu débrochable grâce à la base et au kit de transformation
- Cette base est disponible sous 48 h pour préparer le raccordement

DMX³ 2500 - 100 kA

- Pouvoir de coupure Icu 100 kA
- Taille 2
- 4P
- In : 1000 A

Caractéristiques Générales

DMX³ 2500 - disjoncteurs ouverts de 630 à 2500 A

- Les disjoncteurs ouverts permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension jusqu'à 2500 A
- Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection (assemblage usine)
- Livrés avec un contact défaut NO/NF, 4 contacts auxiliaires NO/NF, 1 joint de porte + prises arrière pour raccordement à l'horizontale (version fixe) ou pour raccordement à plat (version débrochable)
- Conformes à la norme NF IEC 60947-2
- Produits disponibles sous 8 jours

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

| Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
|--------|--|-----------------------|------------------|
| 029052 | Bornier auxiliaire fixe pour raccordement | 212,80 | 1 |
| 029050 | Bornier fixe d'obstruction | 27,42 | 1 |
| 029046 | Chambre de coupure d'arc - Taille 2-Taille 3 | 189,30 | 1 |
| 029014 | Face avant pour disjoncteur | 254,80 | 1 |
| 029055 | Face avant secondaire 4P Taille 2 | 381,70 | 1 |
| 029031 | Kit de connexion de terre pour fixe | 46,05 | 1 |
| 029030 | Pince de connexion Taille 2 | 221,00 | 1 |
| 029008 | Poignée chargement ressort | 328,50 | 1 |
| 029020 | Sélecteur pour test diélectrique | 162,70 | 1 |
| 029012 | Support pour bornier auxiliaire | 67,03 | 1 |
| 029026 | Tiroir amovible 4P Taille 2 | 241,50 | 1 |
| 029003 | Transformateur d'intensité et Bobine Rogowski interne - Taille 2 | 306,00 | 1 |
| 029036 | Volets d'isolement Taille 2 4P | 287,50 | 1 |

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.