



Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire avec espace dédié pour kit de branchement - 4 rangées

REF. 4 018 16

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

XL³160, coffret de distribution isolant prêt à l'emploi, IP43 IK07 avec joint et porte, IP40 IK07 avec porte, IP30 IK04 sans porte - Gris RAL7035

- Coffret de distribution XL³160 tout modulaire avec espace dédié 4 rangées 72 modules
- Reçoit le kit branchement à puissance limitée (tarif bleu) mono et triphasé et le kit branchement à puissance surveillée (tarif jaune) à commander séparément
- Livré complet avec :
 - rails
 - plastrons
 - bornier de terre automatique
 - bracelets de guidage de fils pour circulation verticale
- Dimensions :
 - hauteur : 1050mm
 - largeur : 575mm
 - profondeur : 147mm
- Flancs latéraux amovibles - Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable

Les + installation

Châssis extractible avec rails symétriques montés - Peut recevoir le DPX³160 sur le rail référence 020000 et plastron référence 020360 + 020391 pour une utilisation

Les + utilisation

Enveloppe permettant la réalisation d'ensembles protégés par isolation totale (équivalente aux appareils de classe II) conformément à la NF EN 61439-2 et NF EN 61439-3

Recommandations / restrictions d'usages

Porte à commander séparément

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	saillie	Profondeur d'encastrement	170 mm
Nombre de rangées	5	Profondeur intérieure	147 mm
Largeur dans les unités de partition	24	Rail DIN	Oui
Type de couvercle	optionnel	Avec plaque de montage	Oui
Finition du couvercle	avec échancrure	Possibilité de montage en saillie	Oui
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Finition CEM	Non
Matériau du boîtier	plastique	Couleur	gris
Hauteur	1050 mm	Numéro RAL	7035
Largeur	575 mm	Classe de protection (IP)	IP43
Profondeur	147 mm	Avec serrure	Non