

Porte plate vitrée pour coffret et armoire XL³400 hauteur 1200mm

REF. 0 202 87

XL³

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

XL³400, porte pour coffret et armoire

- Porte vitrée plate pour coffret et armoire XL³400
- Pour coffret et armoire hauteur 1200mm
- Livrée avec poignée
- Barillet interchangeable à commander séparément
- Distance entre le plastron et la porte métal : 34mm

Les + utilisation

2 points de condamnation haut et bas

Recommandations / restrictions d'usages

Non adaptée au Vistop poignée frontale




Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Porte de compartiment	Profondeur	25 mm
Finition porte à hublot	Oui	Finition CEM	Non
Finition porte pour verrouillage de sectionneur	Non	Matériau	Acier
Largeur	1200 mm	Finition de la surface	Laqué / peint
Hauteur	575 mm	Classe de protection (IP)	IP40
		EAN/Gencode	3245060202873

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 802 86	Kit de portes pour maintenance coffrets et d'armoires XL ³ 160, XL ³ 400 et XL ³ 800	38,73
9 802 87	Poignée de portes pour maintenance coffrets et d'armoires XL ³ 160, XL ³ 400 et XL ³ 800	143,30
9 802 93	Kit de fermeture tringlerie pour porte métal de coffrets XL ³ 160, XL ³ 400 et XL ³ 800	12,94
9 815 90	Kit de fermeture pour portes XL ³ 400 hauteur 1200mm avec poignée , tringlerie et accessoires	221,50

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.