



Chargeur USB Type-C 1,5A 5V= 7,5W Mosaic 1 module 230V - alu

REF. 0 793 89

MOSAIC

LEGRAND

Finition Alu

41,03 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, un chargeur USB répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Chargeur 1 USB Type-C Mosaic 230V / 7,5W permettant la recharge de batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile avec fiche USB Type-C - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 1 module - Couleur Aluminium
- Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puits de prise et favorisent le gain de place
- Le pictogramme (dessin d'une batterie), en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
- Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles

Avantages

Connecteur USB nouvelle génération Type-C

Une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires

Les + installation

Equippé de bornes 2x2,5mm² pour repiquage d'un chargeur

Les + utilisation

Charge idéale pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone de générations différentes

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Chargement limité à 7,5W, non adapté au chargement d'un ordinateur portable

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Autre	Profondeur d'encastrement	32.5 mm
Type de chargeur USB	C	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Nombre de sorties	1	Température de stockage	-10-70 °C
Tension de fonctionnement	100-240 V	Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz	Power Delivery	Non
Courant de sortie max.	1500 mA	Tension d'alimentation	100-240 V
Tension de sortie	5 V	Courant d'alimentation	0-250 A
Type de raccordement	Borne à vis	Neutre obligatoire	Oui
Type de montage	Support de module	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Couleur	Aluminium	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Numéro RAL	7040	Sans halogène	Oui
Largeur d'appareil	22.5 mm	Nombre de bornes	2
Hauteur d'appareil	45 mm	Capacité des bornes	0-2.5 mm ²
Profondeur d'appareil	41 mm	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm	Section de câble	0-2.5 mm ²
Adapté à la classe de protection (IP)	IP40	Équipé de prise(s) de courant	Non
Résistance aux chocs	IK04	Équipé d'un porte étiquette	Non
Traitement antibactérien	Non	EAN/Gencode	3414971268050

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.