



Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1000x800x300mm

REF. 0 352 13

ATLANTIC

LEGRAND

3 860,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Atlantic, coffret inox pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements corrosifs

- Coffret vertical Atlantic inox 304L IP66 - IK10
- Dimensions extérieures :
 - Hauteur 1000mm
 - Largeur 800mm
 - Profondeur 300mm
 - Poids 38kg
- Néma 4x - 1 porte arrondie, verrous double barre - Visières de protection - Coffret réversible
- Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Pour milieu agressif - Finition inox brossé
- IP66 selon norme EN 60529 et IEC 60529 LCIE N° 80257-575296 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé UL, CSA, LRS

Les + installation

Autocentrage des équipements - Accepte les accessoires Atlantic, Atlantic inox (kit d'éclairage, fixations...)

Recommandations / restrictions d'usages

Réglage en profondeur optionnel à partir de 600mm x 400mm x 250mm avec référence 036743, 036744 et 036745




Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Saillie	Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle	1.5 mm
Type de couvercle	Porte	Possibilité de montage en saillie	Non
Finition du couvercle	Fermé	Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Type de porte	Unique	Traitement de surface	Non traité
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Avec plaque de montage	Non
Avec serrure	Oui	Adapté à un usage extérieur	Oui
Hauteur	1000 mm	Adapté à un parafoudre	Non
Largeur	800 mm	Classe de protection (IP)	IP66
Profondeur	300 mm	Classe de protection	I
Profondeur d'encastrement	305 mm	Résistance aux chocs	IK10
Profondeur intérieure	280 mm	Maintien de fonction	Autre
Epaisseur de matériau du boîtier	1.5 mm	EAN/Gencode	3245060352134

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 801 44	Porte complète pour maintenance de coffret industriel Atlantic inox 304L 1000x800mm	1 739,00

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.