



Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT , TBT , LED et fluocompact avec 2 sorties 2x300W

REF. 0 026 54

MOSAIC

LEGRAND

538,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Contrôleur BUS KNX pour la variation d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment

- Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT, TBT, LED et fluocompacte
- 2 sorties - 2x300W ou 2x300VA maximum par sortie
- 4 modules DIN 17,5mm
- Configuration par outil de programmation ETS
- Raccordement sur le câble BUS KNX

Les + utilisation

Peut être commandé pour chaque sortie par un détecteur et/ou une commande BUS KNX

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| Système de bus KNX | Non | Entrée de poste auxiliaire | Non |
| Système de bus KNX-radio | Non | Commande sur site/commande manuelle | Oui |
| Système de bus radio | Non | Avec affichage LED | Oui |
| Système de bus LON | Non | Nombre de sorties | 4 |
| Système de bus Powernet | Non | Puissance de sortie | 0-300 W |
| Autres systèmes de bus | Autre | Type de charge | Universel |
| Radio bidirectionnelle | Non | Courant de commande max. | 200 mA |
| Modèle | Module de commande | Tension | 100-240 V |
| Type de montage | Autre | Fonctionnement en parallèle possible | Non |
| Largeur dans les unités de partition | 3 | Fréquence | 50-60 Hz |
| Couplage au bus inclus | Oui | Classe de protection (IP) | IP20 |
| Module de bus amovible | Non | EAN/Gencode | 3245060026547 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.