

## Goulotte 1 compartiment 35x105mm DLP monobloc - blanc

REF. 0 104 63

LEGRAND



27,84 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Goulotte monobloc 35 x 105

#### Goulotte 1 compartiment

- Comprend :
  - 1 corps
  - 1 couvercle souple largeur 85 mm
- Section maximale : 2850 mm<sup>2</sup>
- Livrée en 10 longueurs de 2 m
- S'associe avec prises Mosaic et supports pour couvercle 85 mm

#### Caractéristiques générales

#### Goulottes DLP monobloc 35 x 105 et 50 x 105 - couvercle 85 mm pour montage d'appareillage avec support

IP 40 - IK 07

Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

#### Information sur la gamme




Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur. Dans le cas d'une installation associée avec de l'appareillage la gamme ASL est recommandée en pose saillie et les gammes CELIANE & dooxie en pose semi encastrée ou encastrée.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	2000 mm	Type rectangulaire	Oui
Type de montage des parties supérieures	global	Film de protection	Oui
Parties supérieures fournies	Oui	Section transversale utile	2650 mm <sup>2</sup>
Nombre de parties supérieures	1	Numéro RAL	9003
Largeur de la partie supérieure 1	85 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Sans halogène	Non	Qualité du matériau	PVC
Classe de protection (IP)	IP40	Avec agrafe pour tenue de câble	Non
Couleur	blanc pur	Température de stockage	-25 - 60 °C
Perforation de montage dans le sol	Oui	Finition du panneau arrière (intérieur)	perforé
Matériau	plastique	Avec connecteur de conduit	Non
Symétrique	Oui	Largeur	105 mm
Traitement de surface	non traité	Profondeur	35 mm
Température d'utilisation /d'installation	-5 - 60 °C	Traitement antimicrobien	Non

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
010522	Couvercle souple Longueur 2M blanc 85mm	7,63	20

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.