

## Kit avec 1 DCL radio complet + 2 commandes Céliane sans fils - blanc

REF. 0 885 61

CÉLIANE

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer

- Kit 1 DCL Modul'up Céliane - Blanc
- Comprend :
  - 1 boîte Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm référence 088500
  - 1 prise DCL radio fonction ON/OFF pour la commande des éclairages, compatible avec tous types de lampes jusqu'à 300W référence 088521
  - 1 douille avec fiche DCL culot E27, livrée avec une fiche pour connecter un luminaire référence 060135
  - 2 commandes d'éclairage sans fil, livrées complètes avec plaque et une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- La prise DCL Modul'up et les commandes sans fils de ce kit sont pré-appairées entre elles et communiquent en radio 2,4GHz
- Compatible laine soufflée et roulée

### Avantages

Plaques et enjoliveurs va-et-vient Céliane Blanc identiques aux interrupteurs et prises de son installation - Ajout d'un point de commande VV simplifié

Prêt-à-poser livré complet facilitant le choix et limitant le risque d'erreur à la commande

Pose rapide et limitant les travaux (évite les descentes de gaine verticales)

### Les + installation

Installation sans outil d'un luminaire en faux-plafond dans une boîte Modul'up 100% étanche à l'air - La prise DCL connectée permet de suspendre le luminaire contrôlable directement avec les commandes sans fils fournies

### Les + utilisation

Permet de créer un point de commande et son va-et-vient lorsqu'il n'y a aucun interrupteur existant au mur

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Les éléments du kit sont pré-appairés entre eux et doivent être installés ensemble pour fonctionner

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Appareil radio CB	Oui
Couverture	200 m
Protégé contre les écoutes	Non
Avec affichage	Non
EAN/Gencode	3414971414358