



## Obturbateur Mosaic 1 module - blanc antimicrobien

REF. 0 787 20

MOSAIC

LEGRAND

Finition Blanc

4,69 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, un obturbateur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Obturbateur Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 1 module
- Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
- Pré-équipé de points de fixation pour autres adaptations

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

### Les + utilisation

Cette fonction peut être utilisée pour combler un emplacement laissé vide en prévision d'une évolution future de l'installation, pour faciliter l'accès à un câblage ou pour réaliser d'autres adaptations

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Particulièrement adaptés aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Résistance aux chocs (IK)	IK04
		Classe de protection (IP)	IP41
Largeur hors tout	22.5 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	-10-70 °C
Type de lentille	Rectangulaire	Numéro RAL	9003
Hauteur hors tout	45 mm	Sans halogène	Oui
Profondeur/longueur hors tout	24.5 mm	Traitement antimicrobien	Oui
Largeur de l'ouverture	22.5 mm	Mode de pose	Apparent/encastré
Hauteur de l'ouverture	45 mm	EAN/Gencode	3245060787202
Couleur	Blanc		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.