



Micromodule pour éclairage connecté pour installation with Netatmo 300W avec Neutre

REF. 0 648 88

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

59,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Le micromodule d'éclairage connecté permet de rendre connecté un éclairage

- Inter micromodule d'éclairage connecté ON/OFF 300W, avec Neutre
- Compatible avec tous types de lampes jusqu'à 300 W
- Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fils simple ou double, détecteur pour créer un va-et-vient d'éclairage sans fil
- Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s) poussoir(s)
- Bornes à vis

Avantages

Associé au pack de démarrage connecté, le micromodule peut être piloté par des commandes sans fil

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Les + installation

S'installe facilement dans un plafonnier, une applique murale ou en tableau

Les + utilisation

Permet de réaliser une fonction interrupteur, va-et-vient, télérupteur sans tirer de fil

Recommandations / restrictions d'usages

Pour connecter le micromodule, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Largeur hors tout	40 mm
		Hauteur hors tout	52 mm
Assemblage	Mécanisme seul	Profondeur/longueur hors tout	20 mm
Modèle	Relais	Profondeur d'encastrement	20 mm
Type de charge	Universel et LED	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Entrée de poste auxiliaire	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Mémoire de valeurs de luminosité	Non	Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Utilisable avec un bouton	Oui	Température de stockage	0-45 °C
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Oui	Consommation en veille	0.1 mA
Utilisable avec un détecteur de présence	Oui	Neutre obligatoire	Oui
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Utilisable avec un bouton radio	Oui	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Utilisable avec un bouton IR	Non	Sans halogène	Oui
Type de montage	Autre	Traitement antimicrobien	Non
Matériau	Plastique	Type de borne	Borne à vis
Qualité du matériau	Thermoplastique	Nombre de bornes	5
Traitement de surface	Non traité	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Finition de la surface	Mat	Section de câble	0.75-2.5 mm ²
Couleur	Noir	Equipé d'un porte étiquette	Non
Transparent	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Tension nominale	230 V	Objet connecté	Oui
Fréquence	47-63 Hz	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Courant nominal assigné	1.3 A	Pilotable à la voix	Oui
Puissance de commutation	0-300 W	Programmable	Oui
Type de fixation	Fixation avec vis	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Oui	Connectable par box Internet	Oui
Compatible avec Google Assistant	Oui	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
Compatible avec Amazon Alexa	Oui	EAN/Gencode	3414971014817
Possible support IFTTT	Non		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.