

Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - noir mat



REF. 079111L

MOSAIC

LEGRAND

Finition Noir Mat

12,88 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic Easy-Led, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Va-et-vient Mosaic Easy-Led 10AX - 250V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Devient :
 - lumineux avec voyant brochable référence 067686L en 230V ou référence 067687L en 12V, 24V et 48V
 - témoin avec voyant brochable référence 067685L en 230V ou référence 067689L en en 12V, 24V et 48V
- 2 modules
- Noir mat RAL9017
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Avantages

Technologie Mosaic Easy-Led : 1 mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard

Le nouveau design à perception ultra fine s'accorde avec la plaque de finition Mosaic pour créer une signature unique

Une teinte et une finition mate particulièrement adaptée dans les lieux sombres comme les cinémas et théâtres - Le mécanisme sait rester discret dans l'obscurité en ne reflétant pas les éventuels rayons lumineux

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc) - Plus de confort et de rapidité de câblage grâce à l'encombrement réduit et leviers de bornes automatiques ergonomiques

Les + utilisation

L'ergonomie et la finition du doigt Mosaic Easy-Led facilite manipulation et entretien de la fonction au quotidien

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Permet de transformer un interrupteur simple en interrupteur témoin ou lumineux par l'ajout du voyant

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| Type de commutation | Va-et-vient | Tension nominale | 250 V |
| Type de commande | Autre | Courant nominal assigné | 10 A |
| Assemblage | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire | Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 2 | Contact de report | Non |
| Bouton-poussoir | Non | Type de raccordement | Autre |
| Nombre de bascules d'actionnement | 1 | Interrupteur de chauffage | Non |
| Type de montage | Support de module | Interrupteur de machine à laver | Non |
| Type de fixation | À clipser | Largeur d'appareil | 45 mm |
| Avec plaque de montage | Non | Hauteur d'appareil | 45 mm |
| Matériau | Plastique | Profondeur d'appareil | 36.5 mm |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Profondeur d'encastrement | 24 mm |
| Sans halogène | Oui | Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Traitement antibactérien | Non | Compatible avec Google Assistant | Non |
| Traitement de surface | Non traité | Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
| Finition de la surface | Brillant | Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Couleur | Anthracite | Possible support IFTTT | Non |
| Numéro RAL (équivalent) | 9017 | Température d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
| Zone de texte/surface d'inscription | Non | Température de stockage | -10-70 °C |
| Voyant | Non | Type de tension | AC |
| Fonction d'éclairage | Autre | Fréquence d'alimentation | 50-60 Hz |
| Type d'éclairage | Autre | Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| Adapté à la classe de protection (IP) | IP31 | Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm ² |
| Résistance aux chocs | IK04 | Section de câble | 2.5-2.5 mm ² |
| | | EAN/Gencode | 3414971579064 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.