

## Boîte d'encastrement pour sol béton pour références 689622 , 689623 et 088056

REF. 0 896 04

MOSAIC

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Boite d'encastrement métallique pour boite de sol dans chape béton

- Boîte d'encastrement pour sol béton
- A fixer sur la dalle
- Boîte en acier galvanisé (Z275) et Zamak

#### Les + installation

Opercules à replier permettant la prise en main de la protection de la boîte d'encastrement pour ouverture hauteur de conduit maximum 38mm largeur maximum 225mm / Ø20mm à Ø25mm

#### Les + utilisation

Permet l'installation des boîtes référence 689622, 689623 et 088056 dans un sol béton

### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans chape béton

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur hors tout	325 mm	Hauteur de canal	25-38 mm
Hauteur min. de la chape de béton	65 mm	Largeur de canal	25-225 mm
Hauteur hors tout	90 mm	Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol	Oui
Profondeur/longueur hors tout	325 mm	Matériau de la paroi latérale	Acier
Plage de nivellement	65-90 mm	Possibilité d'intégration de joints	Non
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape	Oui	Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure	Oui
Adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé	Non	EAN/Gencode	3245060896041