



Platine pour disjoncteur de branchement seul pour DRIVIA 13 et 18 - 225x250x45mm

REF. 4 011 91

DRIVIA

LEGRAND

44,99 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Drivia, platine pour monter un disjoncteur de branchement dans un coffret saillie, à habiller pour coffret 13 modules ou 18 modules

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Platine pour disjoncteur de branchement d'abonné monophasé ou triphasé seul
- Livrée avec accessoires de jumelage et vis de fixation
- Dimensions :
 - Hauteur : 225mm
 - Largeur : 250mm
 - Epaisseur : 45mm
 - Epaisseur utile : 42,5mm
- Conforme à la norme NF C 61-910
- Conforme à la norme NF EN 60670-24

Recommandations / restrictions d'usages

S'associe uniquement aux coffrets Drivia 13 modules et 18 modules par rangée - Utiliser le fond isolant référence 401193 pour fixation sur goulotte

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du châssis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité aux connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	225 mm
Largeur	250 mm
Matériau	Plastique
Type de traitement de la surface	Non traité
Perforé	Non
EAN/Gencode	3245064011914

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.