

Pack de démarrage Céliane with Netatmo pour connecter son logement avec assistant vocal



REF. 0 677 20

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

265,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et contrôler les consommations

- **Prise Control** : Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée. Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum. Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- **Commande générale sans fil Départ/Arrivée** : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control. Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans. Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- **Interrupteur connecté (avec option variateur)** : Sans neutre, 5W-300W, livré avec un compensateur. Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED. Mode variation activable depuis l'App. Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App
- **Commande sans fil d'éclairage et de prises** : Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée ou micromodule connecté). Voyant LED avec indicateur de batterie faible. Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Blanc

Avantages

Commandez simplement votre maison avec les produits Céliane with Netatmo par la voix (via apple Siri et Google Home). En disant simplement "Je m'en vais" ou "Bonne nuit" à votre smartphone, vous pouvez éteindre simultanément toutes les lumières, éteindre les produits électroménagers sélectionnés et fermer tous les volets roulants

Une fois installée au mur, la commande générale départ/arrivée sans fil dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo

Une seule prise relais est nécessaire pour connecter son logement. Elle est vendue exclusivement dans le pack de démarrage connecté. Par défaut, le scénario départ de la commande générale sans fil éteint toutes les lumières. Les produits Céliane with Netatmo fonctionnent avec iOS, Android, apple HomeKit et Google Home

Les + installation

La prise Control Céliane with Netatmo s'installe facilement à la place d'une prise standard existante. L'interrupteur (avec option variateur) s'installe facilement à la place d'un interrupteur existant et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm). Fixation à griffes ou à vis possible. Il est nécessaire d'installer le compensateur fourni sur la lampe

Les + utilisation

Contrôlez par la voix vos éclairages et appareils électriques via un assistant vocal

Recommandations / restrictions d'usages

Une connexion WiFi via votre box Internet est requise

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|--------------------|--|--|
| | | Type de borne | borne automatique |
| | | Nombre de borniers | 3 |
| | | Capacité des bornes | 0.75 - 2.5 mm² |
| | | Type de connexion | Cable |
| Système de bus KNX | Non | Equipé d'un porte étiquette | Non |
| Système de bus KNX-radio | Non | Equipé de prise(s) USB | Non |
| Système de bus radio | Oui | Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| Système de bus LON | Non | Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| Système de bus Powernet | Non | Adressable | Non |
| Autres systèmes de bus | Zigbee | Code CEI (Pack1) | CR2032 |
| Radio bidirectionnelle | Oui | Référence du composant dans la nomenclature (Pack1) | HB00039TA |
| Modèle | interface multiple | Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
| Type de montage | encastré | Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
| Protection contre le démontage | Non | Nombre de Pack 1 | 2 |
| Avec affichage LED | Non | Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
| Possibilité de mise à jour | Oui | Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 3 g |
| Tension de fonctionnement | 240 - 240 V | Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
| Type de tension | AC | Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
| Protocole | TCP/IP | Objet connecté | Oui |
| Dépendant du fournisseur | Non | Type de communication | Réseau Wifi;Zigbee |
| Visualisation | Oui | Plateforme de téléchargement d'applications | Google Play Store;Mac Apple Store |
| Serveur Web | Non | Moyen de pilotage | Smartphone apps |
| Interface radio | Oui | Pilotable à la voix | Oui |
| Interface IR | Non | Programmable | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP41 | Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
| Résistance aux chocs (IK) | IK04 | Connectable par box Internet | Oui |
| Temperature d'utilisation /d'installation | 5 - 45 °C | Assistants vocaux compatibles | Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant |
| Temperature de stockage | 45 °C | Nom de l'application | Home + Control |
| Courant d'alimentation | 0.01 A | Fonction d'usage du produit | Interface produits connectés |
| Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui | | |
| Type de charge commandable | Universel | | |
| Sans halogène | Oui | | |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.