

## Poussoir double dooxie 6A 250V~ finition alu - emballage blister


REF. 0 952 35

DOOXIE

LEGRAND



Finition Aluminium



19,50 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une commande d'éclairage, équipée d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps

- Le bouton poussoir répond à plusieurs usages du quotidien : l'éclairage, l'ouverture de porte, la sonnette, la minuterie...
- Gain de place : avec un encombrement identique à un simple poussoir
- Capacité des bornes : 1,5mm<sup>2</sup>
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Assemblage	mécanisme seul
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	2
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2
Nombre de pôles	4
Tension nominale	250 V
Courant nominal assigné	6 A
Type de raccordement	borne automatique
Type de montage	encastré

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Type de fixation	fixation à vis
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK04

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*