



Relais de commande CTX³ 4 pôles 3NO + 1NF - 24V=

REF. 4 168 11

CTX³

LEGRAND

81,22 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CTX³, relais pour commande d'un circuit par le biais de contacts normalement ouverts et/ou normalement fermés dont le changement de position s'effectue par la mise sous tension de la bobine

- Relais de commande CTX³
- 4 pôles - 3NO+1NF - 24V=
- I_{th} = 10A
- Bobine basse consommation - I_e = 3A (AC-15) 240V
- Conforme aux normes IEC 60947, IEC 60947-4-1 et 60947-5-1

Les + installation

Compatible avec les auxiliaires des contacteurs de puissance CTX³ mini

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation de courant nominal Us CC	20.4-26.4 V	Interface	Oui
Type de tension d'actionnement	DC	Nombre de contacts auxiliaires à ouverture	1
Courant de fonctionnement nominal, 400V	1.9 A	Nombre de contacts auxiliaires à fermeture	3
Type de raccordement du circuit auxiliaire	Raccordement à vis	Avec affichage LED	Non
Type de montage	Rail/ vis DIN	Commande manuelle	Oui
		EAN/Gencode	3414970407634

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.