



Commande sans fils pour ajout de 4 scénarios pour installation connectée dooxie with Netatmo - blanc sans plaque

REF. 600091A

DOOXIE WITH
NETATMO

LEGRAND

Finition Blanc

64,58 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie with Netatmo, la commande sans fils 4 scénarios permet d'ajouter 4 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

- 4 boutons pour lancer 4 scénarios personnalisables depuis l'App Home + Control (Paramètres/Scénarios)
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Technologie radio 2,4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable

Avantages

Intégration esthétique parfaite à l'ensemble de l'appareillage électrique du logement

Les + installation

Extra plate, la commande sans fils 4 scénarios se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis - Elle est donc repositionnable - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement

Les + utilisation

Choisissez dans l'App Home + Control les éclairages, volets roulants et appareils électriques que vous souhaitez contrôler via les scénarios 1, 2, 3 ou 4 et renommez-les !

Recommandations / restrictions d'usages

A équiper d'une plaque de finition dooxie

Pour ajouter votre commande sans fils 4 scénarios à votre installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté dooxie with Netatmo

Information sur la gamme

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------|
| Fréquence radio | 2400 MHz | Température de stockage | 0-45 °C |
| Système Rollingcode | Oui | Neutre obligatoire | Non |
| Couverture | 185 m | Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
| Nombre de commandes | 4 | Couleur | Blanc |
| Avec émetteur radio manuel | Oui | Numéro RAL | 9003 |
| Contact à poussoir radio encastré | Oui | Sans halogène | Oui |
| Contact à poussoir radio en saillie | Oui | Traitement antimicrobien | Non |
| Avec codeur radio | Oui | Mode de pose | Apparent/saillie |
| Classe de protection (IP) | IP40 | Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| Couvercle de protection du clavier | Non | Objet connecté | Oui |
| Alimentation | Pile non-rechargeable | Moyen de pilotage | Smartphone apps |
| Largeur hors tout | 73 mm | Pilotable à la voix | Oui |
| Hauteur hors tout | 73 mm | Programmable | Oui |
| Profondeur/longueur hors tout | 12 mm | Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
| Résistance aux chocs (IK) | IK04 | Connectable par box Internet | Oui |
| Température d'utilisation /d'installation | 5-45 °C | Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
| | | EAN/Gencode | 3414972322447 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.