



Inter horaire programmable digital 72x72mm à programme journalier et hebdomadaire 230V~ - 1 sortie

REF. 0 496 80

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

- Inter horaire programmable digital 72mm x 72mm
- A programme journalier et hebdomadaire - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - 1 sortie par contact inverseur unipolaire
- Affichage digital avec visualisation du programme - Réserve de marche : 6 ans pour l'horloge - Sauvegarde permanente des programmes
- Changement automatique heure été/hiver - Dérogation temporaire (avec retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie
- Intervalle minimum entre deux commutations : 1minute - Sortie 1 canal 16A - 2 canaux 2x8A - 250V~ - $\mu \cos \varphi = 1$

Les + installation

Fixation sur platine avec cache-bornes livrés, sur porte avec référence 049832 ou en saillie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	montage sur panneau avant 72x72 mm	GPS	Non
Nombre de canaux	1	Finition des contacts	contact inverseur (NO/NC)
Tension d'alimentation	230 - 230 V	Temps de commutation minimal canal 1	1 min
Type de tension d'alimentation	AC	Nombre d'emplacements de mémoire	28
Fréquence de tension d'alimentation	50 - 60 Hz	Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver	Oui
Réserve de marche en années	6	Commande manuelle	Oui
Précision par jour	1 s	Entrée externe de contact à poussoir	Non
Guidage texte à l'écran	Oui	Présélection de commutation	Oui
Programmation externe	Non	Courant de commutation nominal à 250 V CA	16 A
Carte mémoire incluse	Non	Contact de commutation sans potentiel	Oui
Programme 60min	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Programme 24h	Oui	Largeur	72 mm
Programme hebdomadaire	Oui	Hauteur	110 mm
Programme annuel	Non	Profondeur	44 mm
Programme vacances	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Programme d'impulsion	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Programme de cycle	Non	Code CEI (Pack1)	CR2354
Programme astronomique	Non	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	battery
Programme aléatoire	Non	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Compteur d'heures	Non	Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
Synchronisé avec le secteur	Non	Nombre de Pack 1	1
Commandé par quartz	Oui	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Radioguidé	Non	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	5.9 g
Radioguidé (DCF77)	Non	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
		Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)