



Hublot Chartres Essentiel antivandale gris métal taille 1 à LED 1500lm fonction ON et OFF

REF. SL532111

CHARTRES
ESSENTIEL

LEGRAND

244,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Chartres Essentiel, hublot LED extra-plat permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf comme en rénovation

- Hublot Chartres Essentiel à LED - Antivandale Ø322mm
- ON/OFF - Taille 1 - 1500 lumens - 15W - 4000K - Gris métal
- IP55 - IK10 - Classe II
- Diffuseur et corps en polycarbonate - Certifié NF luminaires, éligible CEE (BAR-EQ-110)
- Durée de vie 40 000 heures - 2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF

Les + utilisation

Hublot LED extra-plat (69mm) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation

Recommandations / restrictions d'usages

Peut être associé à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur



Information sur la gamme

Esthétisme et efficacité pour un modèle à LED économique. Le hublot Chartres Essentiel est équipé de la fonction détection HF. Toujours alimenté sur le secteur, il ne s'allume que lorsque les conditions suivantes sont réunies : présence d'une personne et niveau de luminosité trop faible. La gamme Chartres Essentiel dispose d'un préavis d'extinction caractérisé par un clignotement des LED puis un allumage de 10 secondes supplémentaires avant extinction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté à un montage mural	Oui	Variation Touch and Dim	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non	Variation Zigbee	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui	Variation avec bouton-poussoir	Non
Adapté à un montage encastré	Non	Variation en fonction de la commande	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui	Pas de variation	Oui
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Oui	Élément de distribution de lumière	Diffuseur
Compatible au poste de travail avec écran	Oui	Répartition lumineuse	Symétrique
Source lumineuse	LED non interchangeable	Angle de rayonnement	Faisceau diffus
Avec source lumineuse	Oui	Sortie de lumière	Direct
Nombre de lampes/modules	1	Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++, A+, A (LED)
Douille	Autre	Classe de protection (IP)	IP55
Matériau du boîtier	Plastique	Résistance aux chocs	IK10
Couleur du boîtier	Gris	Classe de protection	II
Matériau du couvercle	Plastique opalin	Protection contre l'incendie "D"	Non
Finition de la grille	Sans	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-5-35 °C
Type de tension	AC	Adapté aux lampes de secours	Non
Tension nominale	207-253 V	Avec détecteur de mouvement	Non
Courant nominal	55-68 mA	Avec capteur de lumière	Non
Appareil	Driver LED courant constant	Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie «F avec toit»	Non
Avec appareil	Non	Avec grilles d'aération	Non
Variation 0-10V	Non	Puissance du système	14 W
Variation 1-10V	Non	Flux lumineux efficace	1500 lm
Variation DALI	Non	Couleur de la lumière	Blanc
Variation DMX	Non	Température de couleur	4000-4000 K
Variation DSI	Non	Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Variation par potentiomètre (intégré)	Non	Largeur	325 mm
Variation GPRS	Non	Hauteur/profondeur	70 mm
Dimmable LineSwitch	Non	Longueur	325 mm
Variation système propriétaire constructeur	Non	Diamètre externe	325 mm
Variation modulation de tension secteur	Non	Largeur de montage	325 mm
Coupeure de fin de phase	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Coupeure de début de phase	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Variation programmable	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Variation RF	Non	Possible support IFTTT	Non
Variation Sine Wave Reduction	Non	EAN/Gencode	3292290502853

PIÈCES DÉTACHÉES

- 
 Commande réservée aux professionnels
- 
 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 810 64	Bague taille 1 antivandale pour maintenance hublots LED Chartres Essentiel et Chartres Infini - gris	56,36
9 810 71	Patère de fixation pour de hublots LED Chartres Infini taille 1	34,09
9 810 73	Diffuseur de remplacement pour hublots Chartres Infini et Chartres Essentiel taille 1	36,32

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.