



## Inter horaire programmable digital 72x72mm à programme journalier et hebdomadaire 230V~ - 1 sortie

REF. 0 496 80

LEGRAND

269,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

- Inter horaire programmable digital 72mm x 72mm
- A programme journalier et hebdomadaire - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - 1 sortie par contact inverseur unipolaire
- Affichage digital avec visualisation du programme - Réserve de marche : 6 ans pour l'horloge - Sauvegarde permanente des programmes
- Changement automatique heure été/hiver - Dérogation temporaire (avec retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie
- Intervalle minimum entre deux commutations : 1minute - Sortie 1 canal 16A - 2 canaux 2x8A - 250V~ -  $\mu \cos \varphi = 1$

### Les + installation

Fixation sur platine avec cache-bornes livrés, sur porte avec référence 049832 ou en saillie

<b>Type de montage</b>		<b>GPS</b>	<b>Non</b>
montage sur panneau avant 72x72 mm		<b>Finition des contacts</b>	contact inverseur (NO/NC)
<b>Nombre de canaux</b>	1	<b>Temps de commutation minimal canal 1</b>	1 min
<b>Tension d'alimentation</b>	230 - 230 V	<b>Nombre d'emplacements de mémoire</b>	28
<b>Type de tension d'alimentation</b>	AC	<b>Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver</b>	Oui
<b>Fréquence de tension d'alimentation</b>	50 - 60 Hz	<b>Commande manuelle</b>	Oui
<b>Réserve de marche en années</b>	6	<b>Entrée externe de contact à poussoir</b>	Non
<b>Précision par jour</b>	1 s	<b>Présélection de commutation</b>	Oui
<b>Guidage texte à l'écran</b>	Oui	<b>Courant de commutation nominal à 250 V CA</b>	16 A
<b>Programmation externe</b>	Non	<b>Contact de commutation sans potentiel</b>	Oui
<b>Carte mémoire incluse</b>	Non	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP20
<b>Programme 60min</b>	Non	<b>Largeur</b>	72 mm
<b>Programme 24h</b>	Oui	<b>Hauteur</b>	110 mm
<b>Programme hebdomadaire</b>	Oui	<b>Profondeur</b>	44 mm
<b>Programme annuel</b>	Non	<b>Conforme à la Réglementation pile ou batterie</b>	Oui
<b>Programme vacances</b>	Non	<b>Conforme à la Réglementation pile ou batterie</b>	Oui
<b>Programme d'impulsion</b>	Non	<b>Code CEI (Pack1)</b>	CR2354
<b>Programme de cycle</b>	Non	<b>Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)</b>	battery
<b>Programme astronomique</b>	Non	<b>Pile ou Accumulateur (Pack1)</b>	Pile (non rechargeable)
<b>Programme aléatoire</b>	Non	<b>Composition de l'élément (Pack1)</b>	Lithium (pile ou accus)
<b>Compteur d'heures</b>	Non	<b>Nombre de Pack 1</b>	1
<b>Synchronisé avec le secteur</b>	Non	<b>Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)</b>	1
<b>Commandé par quartz</b>	Oui	<b>Poids d'un Element Unitaire (Pack1)</b>	5.9 g
<b>Radioguidé</b>	Non	<b>Localisation Pack1</b>	Le produit intègre une batterie
<b>Radioguidé (DCF77)</b>	Non	<b>Type réglementaire (Pack1)</b>	P : Portable (Format Standard)

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.