



Support plaque étanche 1 poste Plexo composable IP55 - gris

REF. 0 696 81

PLEXO

LEGRAND

5,39 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Supports plaques

- Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox

1 poste

- Possibilité de monter les griffes réf. 0 849 00/01 sur support 1 poste
- Gris

Caractéristiques générales

Plexo™ composable IP 55 - boîtiers et supports plaques

Boîtiers et supports livrés avec plaque pré-clippée

Clic sonore pour vous assurez que la plaque est bien clippée

Reçoivent les mécanismes composables

Boîtiers pouvant être équipés d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage

IP 55 - IK 07

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	1	Zone de texte/surface d'inscription	Non
Sens de montage	horizontal	Classe de protection (IP)	IP55
Nombre d'unités, horizontales	1	Qualité du matériau	thermoplastique
Nombre d'unités, verticales	1	Température de stockage	-25 - 60 °C
Sans halogène	Oui	Finition de la surface	mat
Adapté à une installation encastrée	Oui	Numéro RAL (équivalent)	7046
Couleur	gris	Transparent	Non
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Avec couvercle à charnière	Non
Matériau	plastique	Largeur	86 mm
Traitement de surface	non traité	Hauteur	86 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Profondeur	46 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Résistance aux chocs	IK07
Température d'utilisation /d'installation	-25 - 60 °C	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Type de fixation	fixation à vis	Avec grille de montage	Oui
		Nombre d'inserts pour interrupteurs	1

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.