



Presse-étoupe métal IP68 ISO63

REF. 0 955 09

LEGRAND

47,75 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Presse-étoupe pour assurer un serrage rapide, simple et hermétique : il assure la protection des câbles et des connexions électriques, quels que soient les environnements et les applications

- Presse-étoupe métal IP68 - ISO63
- Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 35mm - Capacité de serrage diamètre maximum 48mm
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
- Conforme à la norme EN 50262

Les + installation

Livré avec joint de surface monté

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de filetage	PG	Classe de protection (IP)	IP68
Taille de filetages métrique/PG	16	Résistant aux chocs	Oui
Inclinaison du filetage	1.41 mm	Couleur	incolore
Longueur de filetage	6.5 mm	Protection contre les courbures	Non
Largeur de clé	24 mm	Avec contre-écrou	Non
Dimension angulaire hexagonale	26 mm	Modèle	droit
Pour diamètre de câble	10 - 15 mm	Raccord à écrou de câble plat	Non
Matériau	métal	Raccord à écrou divisible	Non
Qualité du matériau	acier inoxydable, autre	Température d'utilisation	-25 - 85 °C
Traitement de surface	non traité	Finition antidéflagrante	Non
Sans halogène	Oui	Pour Ex-Zone gaz	sans
Renforcé en fibre de verre	Non	Pour poussière Ex-Zone	sans

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.