

Témoin lumineux Livinglight diffuseur transparent - Anthracite - 1 module

REF. L4371T

LIVING LIGHT

BTICINO



12,43 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une commande d'éclairage à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

- Témoin lumineux avec diffuseur transparent Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
- 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
- Finition Anthracite

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Numéro RAL (équivalent)	7016
Douille	autre	Transparent	Non
Avec source lumineuse	Oui	Couleur de la source lumineuse	blanc
Avec lumière clignotante	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	IP2X
Avec symbole/impression permanent(e)	Oui	Tension nominale	230 V
Avec symbole interchangeable	Non	Puissance de la lampe max.	0.15 W
Utilisation comme contact à poussoir	non	Largeur hors tout	22 mm
Type de montage	encastré	Hauteur hors tout	47 mm
Matériau	plastique	Profondeur/longueur hors tout	38 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Profondeur d'encastrement	7 mm
Sans halogène	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Traitement de surface	non traité	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Finition de la surface	mat	Température de stockage	-10 - 70 °C
Couleur	anthracite	Type de borne	borne à vis
		Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.