

Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

REF. BT364618

CLASSE 100

BTICINO



684,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Kit visiophone Classe 100 prêt à poser, adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Kit portier Classe 100 Basique audio-vidéo couleur mains libres pour la réponse à l'appel et ouverture du portail
- kit composé de :
 - 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineux
 - 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100 réf. BT344662
 - 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250
 - 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050
- Livré avec poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100 référence BT344662 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- Visionnage des caméras et commande de l'éclairage
- Installation murale ou sur table

Avantages

- Simplicité d'installation
- Remplacement immédiat de l'ancien modèle

Les + installation

Idéal en rénovation et pour le remplacement d'un ancien système d'interphonie

Les + utilisation

Design fin 18mm et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Avec vidéo	Oui
Nombre de postes intérieurs	1
Nombre de platines de rue	1
Nombre de boutons d'appel	1
Technique d'installation	Système bus
Mode de pose du poste intérieur	Saillie
Couleur du poste intérieur	Blanc
Mode de pose de la platine de rue	Saillie
Matériau de la platine de rue	Aluminium
Couleur de la platine de rue	Gris
Nombre max. de postes intérieurs	2
Nombre max. de platines de rue	2
Protocole d'image	PAL
Propriété du système d'image	Couleur
Avec secret de conversation	Non
Peut être connecté à un smartphone	Non
Communication interne	Oui
Mains libres	Oui
Avec fonction jour/nuit	Oui
Angle d'ouverture de la camera	15 °
Fonction zoom, inclinaison/bascule	Non
Avec fonction mémoire	Non
Taille de l'écran	127 mm
Taille de l'écran (pouces)	5 inch
Caméra ajustable manuellement	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive	Non
Convient les personnes en situation de handicap	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Largeur	164 mm
Hauteur	165 mm
Profondeur	20.5 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Classe de protection (IP)	IP54
Température d'utilisation /d'installation	-20-50 °C
Température de stockage	-25-70 °C
Type de tension	DC

Tension nominale (Un)	18-27 V
Courant d'alimentation	0.010-0.25 A
Fréquence	0-0 Hz
Niveau sonore	82 dB
Consommation en veille	30 mA
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	0.1-2.5 mm²
Equipé de prise(s) USB	Oui
Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Mode de pose	Saillie/encastré
Entre axe de fixation verticale	60-85 mm
Entre axe de fixation horizontale	60-115 mm
Mode de commande	Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Ajout de postes additionnels	Oui
Réglage du volume sonore	Oui
Adressable	Oui
Portier avec Application mobile	Non
Nombre de sonneries	16
Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Résolution de l'écran	Autre
Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Réglage du contraste de l'écran	Oui
Fonction de mémorisation des visiteurs	Non
Type de caméra	Orientable
Distance max entre platine et poste intérieur	600 m
Type de grade de communication	Autre
Code CEI (Pack1)	Non applicable
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Objet connecté	Non
Moyen de pilotage	Configurateur
Pilotable à la voix	Non
Programmable	Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Connectable par box Internet	Non
Fonction d'usage du produit	Portiers/interphonie
EAN/Gencode	8005543631133

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.