

Couvercle plastique pour boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules

REF. 0 880 01

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages, pour boîte de sol version standard

- Couvercle plastique pour boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules références 088021, 088024 ou 088040
- S'installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
- Sortie de câble flexible qui épouse les cordons connectés et qui reprend sa position initiale lorsque non-utilisée
- Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
- Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 3000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)

Avantages

Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises)

Possibilité d'ajouter un système de verrouillage avec ou sans clé

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (à installer au dernier moment)

Les + utilisation

2 orientations possibles pour la sortie de câble : cadre et couvercle facilement réversibles à 180°




Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle	rectangulaire		
Nombre de boîtes d'encastrement	1	Adapté à un canal noyé	Non
Matériau du boîtier	autre	Adapté à un fond rentrant	Oui
Protection de la surface du boîtier	autre	Adapté à un double fond	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui	Adapté à un nettoyage humide	Oui
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol	8 mm	Largeur dimension extérieure	241 mm
Cadre de protection de revêtement de sol	Oui	Longueur dimension extérieure	286 mm
Couleur	gris	Longueur dimension d'encastrement	264 mm
Numéro RAL	7031	Largeur dimension d'encastrement	219 mm
		Profondeur d'encastrement min.	41 mm

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 813 50	Poignée pour couvercle de boîte de sol version standard plastique et boîte de sol hauteur réduite 50mm	0,00
9 813 51	Sortie de câble pour boîte de sol version standard plastique et boîte de sol hauteur réduite 50mm	0,00

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.