



Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 sans déclenchement avec commande latérale droite - 3P - 250A

REF. 0 266 13

LEGRAND

462,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX-IS, sectionneur sans déclenchement, à coupure visible pour le sectionnement en sûreté des installations et des lignes électriques

- Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 sans déclenchement avec commande latérale droite
- 3P - 250A - Reçoit les auxiliaires électriques - Le contact référence 026160 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de précoupure selon la position de montage
- Livré avec cache-vis - Raccordement par bornes à cage
- Se monte sur rail symétrique ou sur platine dans les coffrets ou armoires XL³
- Conforme à la norme NF IEC 60947-3 - Catégorie d'emploi AC23A

Les + installation

Fonction cadenassage intégrée dans la poignée

Les + utilisation

Assure la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts




Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs DPX-IS : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³-I

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|-------------|---|--------------------|
| Finition interrupteur général | Oui | | |
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui | Commande motorisée en option | Non |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui | Commande motorisée intégrée | Non |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non | Déclencheur voltométrique en option | Non |
| Finition de l'inverseur | Non | Type de construction de l'appareil appareil complet installé dans un boîtier | |
| Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V | Adapté à une fixation sur sol | Oui |
| Tension de fonctionnement normale | 230 - 690 V | Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
| Courant permanent nominal Iu | 250 A | Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Courant permanent nominal , CA-21, 400V | 250 A | Adapté à un montage en distributeur | Oui |
| Courant nominal de courte durée admissible Icw | 12 kA | Adapté à un montage intermédiaire | Non |
| Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V | 100 kW | Couleur de l'élément d'actionnement | noir |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 100 kA | Finition de l'élément d'actionnement | levier |
| Nombre de pôles | 3 | Verrouillable | Oui |
| Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 3 | Type de raccordement du circuit principal | raccordement à vis |
| | | Classe de protection (IP), face avant | IP20 |

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

| Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
|--------|--|-----------------------|------------------|
| 980266 | KIT PIECES DE RECHANGE COMMANDE ROTATIVE LATERAL DPXIS 250 | 30,29 | 4 |
| 980258 | KIT PIECES DE RECHANGE DPX IS 250 | 82,82 | 3 |

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.