

## Couvercle de pose pour boîte Batibox béton référence 089551 avec réducteur

REF. 0 895 69

BATIBOX

LEGRAND



3,08 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Batibox, accessoire de pose pour boîte point de centre dans béton

- Couvercle de pose réducteur pour boîte point de centre béton
- Pour boîte référence 089551
- Réduction de 100mm à 60mm

#### Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Diamètre</b>	96.5 mm	<b>Matériau</b>	Plastique
<b>Pour diamètre de boîte/boîtier</b>	60-60 mm	<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Longueur</b>	96.5 mm	<b>Couleur</b>	Gris
<b>Largeur</b>	96.5 mm	<b>Avec vis</b>	Non
<b>Profondeur</b>	23.5 mm	<b>Plombable</b>	Non
<b>Forme</b>	Rond	<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK04
<b>Type de fixation</b>	Couvercle à vis	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP20
<b>Modèle</b>	Autre	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5-40 °C
<b>Avec sortie de câble</b>	Non	<b>Température de stockage</b>	-5-60 °C
		<b>EAN/Gencode</b>	3245060895693

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.