



## Climatiseur pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire 230V 1 phase - 640W à 470W

REF. 0 353 47

**3 914,00€** Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	84 dm <sup>3</sup>
Poids	25700 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Climatiseurs

- Réglage possible de 25 °C à 45 °C
- Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
- Température ambiante de fonctionnement : 20 °C à 50 °C
- Puissance frigorifique selon EN 14 511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :
- L35L35 = 0 °C
- L35L50 = -15 °C

##### A monter verticalement

- A installer sur un panneau ou une porte d'armoire
- Tension/Phase : 230 V/1
- L35L35 : 640 W
- L35L50 : 470 W

#### Caractéristiques Générales

##### Gestion thermique des armoires - échangeurs et climatiseurs

- RAL 7035
- Assurent le brassage permanent de l'air intérieur de l'armoire et son refroidissement sur un échangeur à plaques d'aluminium ou sur déclenchement du thermostat pré-réglé à 35°C
- Entretien réduit sans filtre
- IK 08

### PIÈCES DÉTACHÉES

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

#### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980166	THERMOSTAT A AFFICHAGE ELECTRONIQUE CLIMATISEUR VERTICAL ET HORIZONTAL	393,70	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.