



Variateur de couleurs Mosaic 1 zone pour ballasts et drivers DALI - blanc

REF. 0 784 03

MOSAIC

LEGRAND

366,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Mosaic, variateur colorimétrique répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Variateur colorimétrique DALI Mosaic pour créer des variations de couleurs dans 1 zone - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Permet la commande de 21 luminaires RVB (rouge, vert et bleu) maximum
- Configuration par appui sur la touche "learn" du produit
- Fonctionne avec alimentation référence 003515

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet de créer des variations de couleur, de régler l'intensité lumineuse et la saturation pour ballasts et drivers (LEDs) DALI

Recommandations / restrictions d'usages

Idéal pour bureaux, salles de réunion, show-rooms, commerces, restaurants, hôtels, instituts de beauté, etc

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition

Mécanisme complet avec plaque

Type de commande	Tactile	Type de traitement de la surface	Laqué / peint
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Finition de la surface	Brillant
Cablage en série	Non	Couleur	Blanc
Type de charge	Autre	Numéro RAL (équivalent)	9003
Commande auxiliaire possible	Non	Transparent	Non
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Utilisable avec un bouton-poussoir	Oui	Tension nominale (Un)	230-230 V
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non	Fréquence	50-60 Hz
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Tension de commande	16-16 V
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Largeur d'appareil	45 mm
Commande radio possible	Non	Hauteur d'appareil	45 mm
Commande infrarouge possible	Non	Profondeur d'appareil	43.1 mm
Mode de pose	Encastré	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	50 mm
Type de fixation	Fixation avec vis	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Matériau	Plastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Sans halogène	Non	Compatible IFTTT	Non
		Profondeur d'encastrement	43.1 mm
		EAN/Gencode	3245060784034

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.