



Prise protégée 2P+T + 2 prises RJ45 avec parafoudre

REF. 0 506 70

LEGRAND

25,88 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Prise avec parafoudre, pour brancher et protéger des appareils électriques et électroniques

- Prise protégée
- 2P+T + 2 prises RJ45 avec parafoudre
- Entrée et sortie RJ45 et RJ 11 compatible ADSL : $U_c : 200 \text{ V}$, $U_{oc} : 2 \text{ kV}$ et $U_p : 600 \text{ V}$
- Avec voyant signalant l'état du parafoudre
- Livré avec un cordon RJ 11 de 1,5m

Les + utilisation

Protection des appareils électriques, électroniques et du circuit téléphonique contre la foudre et les surtensions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	broche de contact de protection	Type de fixation	autre
Contact de protection	Oui	Matériau	plastique
Broche ronde de mise la terre	Oui	Qualité du matériau	thermoplastique
Nombre de contacts actifs (ronds)	1	Sans halogène	Oui
Avec lampe de signalisation	Non	Traitement de surface	non traité
Avec alimentation USB incorporée	Non	Finition de la surface	brillant
Nombre d'unités	1	Traitement antibactérien	Non
Nombre de phases	1	Avec dispositif on/off	Non
Impression/marquage	sans	Avec fonction d'itération	Non
Type de raccordement	autre	Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non	Courant nominal	16 A
Protection accrue contre les contacts accidentels	Non	Tension nominale	250 V
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Fréquence	50 - 60 Hz
Couleur	blanc	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Numéro RAL (équivalent)	9003	Résistance aux chocs	IK04
Finition métallique	Non	Largeur d'appareil	86 mm
Transparent	Non	Hauteur d'appareil	86 mm
Verrouillable	Non	Profondeur d'appareil	60 mm
Mécanisme d'éjection	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Encastrement isolé	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Avec éclairage fonctionnel	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec éclairage d'orientation	Non	Possible support IFTTT	Non
Protection contre les surtensions	Oui	Pour "conditions difficiles" (selon VDE)	Non
Protection différentielle	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Avec microfusible	Non	Température de stockage	-15 - 70 °C
Alimentation spéciale	sans alimentation spéciale	Type de tension	AC
Type de montage	autre	Power Delivery	Non
		Couvercle	boîtier complet

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.