



Coffret étanche Plexo³ 2x18 modules avec embouts à perforation directe prémontés IP65 IK09 - Gris

REF. 0 019 25

PLEXO

LEGRAND

272,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffrets 18 modules par rangée

- Livrés avec borniers à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection
- Embouts à perforation directe prémontés

Caractéristiques générales

Coffrets Plexo³

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11

Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3. Coffrets étanches - IP 65 - IK 09 - Classe II

Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2

Réversibilité totale porte et coffret. Châssis et plastrons amovibles à partir de 2 rangées.

Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés. Entraxe entre rails 150 mm

Reçoivent les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires

Les coffrets à partir de 2 rangées sont livrés avec un support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret

Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables

Matière polystyrène renforcé choc

Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incontournable pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle	fermé	Classe de protection (IP)	IP65
Type de couvercle	porte	Rail DIN	Oui
Couvercle/porte transparent(e)	Oui	Largeur dans les unités de partition	18
Type de montage	apparent	Finition CEM	Non
Avec serrure	Non	Nombre de rangées	2
Couleur	gris	Possibilité de montage en saillie	Oui
Matériau du boîtier	plastique	Largeur	448 mm
Profondeur intérieure	48.5 mm	Avec plaque de montage	Oui
Numéro RAL	7046	Hauteur	432 mm
		Profondeur	161 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.