



## Commande sans fils 4 scénarios pour installation connectée Céliane with Netatmo - blanc

REF. 0 677 55

CÉLIANE WITH  
NETATMO

LEGRAND

63,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, la commande sans fil 4 scénarios permet d'ajouter 4 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée

- Commande 4 scénarios sans fil Céliane with Netatmo
- Scénarios personnalisables dans l'App. Home + Control permettant de gérer en 1 clic différentes fonctions : éclairages, volets roulants, prises
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande extra-plate sur tous supports - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement
- Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque - Blanc

### Avantages

Une fois installée au mur, la commande sans fil connectée dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

### Les + installation

Extra plate, la commande sans fil 4 scénarios se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis - Peut également se visser sur une boîte d'encastrement

### Les + utilisation

Permet l'ajout de 4 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée

### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installer une commande sans fil, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control ainsi que des produits connectés filaires

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

### Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Mode de pose</b>	apparent/saillie
		Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
		Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
<b>Fréquence radio</b>	2400 MHz	<b>Code CEI (Pack1)</b>	CR2032
<b>Système Rollingcode</b>	Oui	<b>Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)</b>	HB00039TA
<b>Couverture</b>	185 m	<b>Pile ou Accumulateur (Pack1)</b>	Pile (non rechargeable)
<b>Nombre de commandes</b>	4	<b>Composition de l'élément (Pack1)</b>	Lithium (pile ou accus)
<b>Avec émetteur radio manuel</b>	Oui	<b>Nombre de Pack 1</b>	1
<b>Contact à poussoir radio encastré</b>	Oui	<b>Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)</b>	1
<b>Contact à poussoir radio en saillie</b>	Oui	<b>Poids d'un Element Unitaire (Pack1)</b>	3 g
<b>Avec codeur radio</b>	Oui	<b>Localisation Pack1</b>	Le produit intègre une batterie
<b>Classe de protection (IP)</b>	IP40	<b>Type réglementaire (Pack1)</b>	P : Portable (Format Standard)
<b>Couvercle de protection du clavier</b>	Non	<b>Objet connecté</b>	Oui
<b>Alimentation</b>	pile non-rechargeable	<b>Type de communication</b>	Zigbee
<b>Largeur hors tout</b>	90 mm	<b>Plateforme de téléchargement d'applications</b>	Google Play Store;Mac Apple Store
<b>Hauteur hors tout</b>	82 mm	<b>Moyen de pilotage</b>	Smartphone apps
<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	13 mm	<b>Pilotable à la voix</b>	Oui
<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK02	<b>Programmable</b>	Oui
<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	5 - 45 °C	<b>Intéropérabilité du protocole de connexion</b>	Oui
<b>Température de stockage</b>	45 °C	<b>Connectable par box Internet</b>	Oui
<b>Neutre obligatoire</b>	Non	<b>Assistants vocaux compatibles</b>	Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant
<b>Conforme aux tests de mise en service (1000V)</b>	Non	<b>Nom de l'application</b>	Home + Control
<b>Couleur</b>	blanc	<b>Fonction d'usage du produit</b>	Gestion de l'éclairage
<b>Numéro RAL</b>	9003		
<b>Sans halogène</b>	Oui		
<b>Traitement antimicrobien</b>	Non		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.