

## Commande double sans fils Céliane with Netatmo pour éclairage ou prise connectée ou micromodule - blanc



REF. 0 677 24

CÉLIANE WITH  
NETATMO

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, la commande double sans fil d'éclairage et de prises permet d'ajouter 2 points de commande supplémentaire sans tirer de fils dans les murs, pour contrôler vos éclairages ou vos appareils électriques

- Commande double sans fil d'éclairage et de prises Céliane with Netatmo
- Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande extra-plate sur tous supports - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement
- Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque - Blanc

### Avantages

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Une fois installée au mur, la commande sans fil connectée dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo

### Les + installation

Extra plate, la commande sans fil d'éclairage et de prises se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis - Peut également se visser sur une boîte d'encastrement

### Les + utilisation

Permet de contrôler jusqu'à 40 interrupteurs variateurs, micromodules d'éclairage ou prises (20 par bouton de la commande double) en un seul appui sur la commande sans fil

### Recommandations / restrictions d'usages

Pour installer une commande sans fil, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control ainsi que des produits connectés filaires

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

### Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appariage des fonctions.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Mode de pose</b>	apparent/saillie
		<b>Conforme à la Réglementation pile ou batterie</b>	Oui
<b>Fréquence radio</b>	2400 MHz	<b>Conforme à la Réglementation pile ou batterie</b>	Oui
<b>Système Rollingcode</b>	Oui	<b>Code CEI (Pack1)</b>	CR2032
<b>Couverture</b>	185 m	<b>Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)</b>	HB00039TA
<b>Nombre de commandes</b>	2	<b>Pile ou Accumulateur (Pack1)</b>	Pile (non rechargeable)
<b>Avec émetteur radio manuel</b>	Oui	<b>Composition de l'élément (Pack1)</b>	Lithium (pile ou accus)
<b>Contact à poussoir radio encastré</b>	Oui	<b>Nombre de Pack 1</b>	1
<b>Contact à poussoir radio en saillie</b>	Oui	<b>Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)</b>	1
<b>Avec codeur radio</b>	Oui	<b>Poids d'un Element Unitaire (Pack1)</b>	3 g
<b>Classe de protection (IP)</b>	IP40	<b>Localisation Pack1</b>	Le produit intègre une batterie
<b>Couvercle de protection du clavier</b>	Non	<b>Type réglementaire (Pack1)</b>	P : Portable (Format Standard)
<b>Alimentation</b>	pile non-rechargeable	<b>Objet connecté</b>	Oui
<b>Largeur hors tout</b>	90 mm	<b>Type de communication</b>	Zigbee
<b>Hauteur hors tout</b>	82 mm	<b>Plateforme de téléchargement d'applications</b>	Google Play Store;Mac Apple Store
<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	13 mm	<b>Moyen de pilotage</b>	Smartphone apps
<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK02	<b>Pilotable à la voix</b>	Oui
<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	5 - 45 °C	<b>Programmable</b>	Oui
<b>Température de stockage</b>	45 °C	<b>Intéropérabilité du protocole de connexion</b>	Oui
<b>Neutre obligatoire</b>	Non	<b>Connectable par box Internet</b>	Oui
<b>Conforme aux tests de mise en service (1000V)</b>	Non	<b>Assistants vocaux compatibles</b>	Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant
<b>Couleur</b>	blanc	<b>Nom de l'application</b>	Home + Control
<b>Numéro RAL</b>	9003	<b>Fonction d'usage du produit</b>	Gestion de l'éclairage
<b>Sans halogène</b>	Oui		
<b>Traitement antimicrobien</b>	Non		