



Commande double sans fils Céliane with Netatmo pour éclairage ou prise connectée ou micromodule - blanc

REF. 0 677 24

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

79,96 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, la commande double sans fil d'éclairage et de prises permet d'ajouter 2 points de commande supplémentaire sans tirer de fils dans les murs, pour contrôler vos éclairages ou vos appareils électriques

- Commande double sans fil d'éclairage et de prises Céliane with Netatmo
- Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande extra-plate sur tous supports - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement
- Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque - Blanc

Avantages

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Une fois installée au mur, la commande sans fil connectée dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo

Les + installation

Extra plate, la commande sans fil d'éclairage et de prises se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis - Peut également se visser sur une boîte d'encastrement

Les + utilisation

Permet de contrôler jusqu'à 40 interrupteurs variateurs, micromodules d'éclairage ou prises (20 par bouton de la commande double) en un seul appui sur la commande sans fil

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installer une commande sans fil, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control ainsi que des produits connectés filaires

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| | | Mode de pose | apparent/saillie |
| | | Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| | | Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| Fréquence radio | 2400 MHz | Code CEI (Pack1) | CR2032 |
| Système Rollingcode | Oui | Référence du composant dans la nomenclature (Pack1) | HB00039TA |
| Couverture | 185 m | Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
| Nombre de commandes | 2 | Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
| Avec émetteur radio manuel | Oui | Nombre de Pack 1 | 1 |
| Contact à poussoir radio encastré | Oui | Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
| Contact à poussoir radio en saillie | Oui | Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 3 g |
| Avec codeur radio | Oui | Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
| Classe de protection (IP) | IP40 | Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
| Couvercle de protection du clavier | Non | Objet connecté | Oui |
| Alimentation | pile non-rechargeable | Type de communication | Zigbee |
| Largeur hors tout | 90 mm | Plateforme de téléchargement d'applications | Google Play Store;Mac Apple Store |
| Hauteur hors tout | 82 mm | Moyen de pilotage | Smartphone apps |
| Profondeur/longueur hors tout | 13 mm | Pilotable à la voix | Oui |
| Résistance aux chocs (IK) | IK02 | Programmable | Oui |
| Température d'utilisation /d'installation | 5 - 45 °C | Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
| Température de stockage | 45 °C | Connectable par box Internet | Oui |
| Neutre obligatoire | Non | Assistants vocaux compatibles | Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant |
| Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non | Nom de l'application | Home + Control |
| Couleur | blanc | Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
| Numéro RAL | 9003 | | |
| Sans halogène | Oui | | |
| Traitement antimicrobien | Non | | |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.