

## Gaine multifonction horizontale pour coffrets étanches Plexo<sup>3</sup> 18 modules

REF. 0 019 20

PLE XO

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo<sup>3</sup>, gaine multifonction à associer à un coffret Plexo<sup>3</sup>, pour montage de commande d'appareillage ou industrielle

- Gaine multifonction horizontale Plexo<sup>3</sup> permettant de recevoir les commandes et accessoires : prises 16A et 32A P17 à entraxe unifié, Plexo IP55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine
- Pour coffret Plexo<sup>3</sup> 18 modules, profondeur 84mm
- Le montage des commandes et accessoires à l'aide des plastrons P17 de dimensions 220x125mm
- A associer au coffret Plexo<sup>3</sup> par l'intermédiaire de l'ensemble de jumelage

### Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo<sup>3</sup> pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incontournable pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Type de montage	saillie	Profondeur	84 mm
Nombre de rangées	1	Profondeur intérieure	48.5 mm
Largeur dans les unités de partition	18	Rail DIN	Non
Type de couvercle	couvercle	Avec plaque de montage	Non
Finition du couvercle	avec échancrure	Possibilité de montage en saillie	Oui
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Finition CEM	Non
Matériau du boîtier	plastique	Couleur	gris
Hauteur	220 mm	Numéro RAL	7046
Largeur	448 mm	Classe de protection (IP)	IP65
		Avec serrure	Non