

Enjoliveur simple Céliane éclairage montage droite - titane

REF. 0 684 49

MY HOME

LEGRAND



5,22 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, enjoliveur à monter sur un mécanisme, à compléter d'un support et d'une plaque de finition

- Se monte sur les mécanismes :
 - référence 067552 : commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up
 - référence 067553 : commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up
 - référence 067561 : actionneur commande 2 relais MyHOME_Up
 - référence 067571 : commande filaire BUS KNX
- Enjoliveur simple 1 module
- Avec marquage éclairage
- Finition Titane
- Montage droite

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d'appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d'amélioration de l'existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d'énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Sans halogène	Oui
Modèle	bouton-poussoir en deux parties	Traitement de surface	autre
Impression/marquage	symbole « lumière »	Finition de la surface	brillant
Utilisation	bouton à contact maintenu	Traitement antibactérien	Non
Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus	Oui	Couleur	titane
Type de fixation	fixation à borne	Numéro RAL (équivalent)	7006
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non	Avec champ d'inscription	Non
Matériau	plastique	Avec lentille/symbole interchangeable	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Adapté à la classe de protection (IP)	IP21

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.