


## Boîte de sol hauteur réduite 50mm pour plancher technique ou chape béton avec couvercle

REF. 0 880 70

MOSAIC

LEGRAND



122,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Boîte de sol à "hauteur réduite", permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail, solution idéale pour la chape béton ou plancher technique en rénovation

- Boîte de sol à hauteur réduite pour plancher technique ou chape béton de 50mm à 70mm - Livrée avec couvercle pour moquette
- Pour chape béton, utiliser la boîte d'encastrement référence 088073 - Pour plancher technique utiliser le kit électroisolant référence 088071
- Pour positionnement vertical des appareillages - Reçoit des mécanismes Mosaic Link
- Couleur : gris RAL7031 - Boite de sol en ABS, poignée en PA 6.6 chargée fibre de verre et sortie de câble en TPEE (élastomère)
- Reçoivent des mécanismes Mosaic Link et multi-suppots

### Avantages

Ouverture facile par anneau (poignée ergonomique) et sans outil

Maintenance aisée : livrée avec couvercle amovible sans outil pour revêtement (petite moquette ou vinyle)

Rapidité, robustesse et fonctionnalité : facilite l'utilisation et permet la gestion optimisée des câbles

### Les + installation

Pour rénovation en présence d'un plancher technique de faible profondeur ou pour chape béton

### Les + utilisation

Sortie de câbles souple pour une meilleure protection des câbles et plus de résistance au passage - Garanti la parfaite séparation des courants

### Recommandations / restrictions d'usages

Utilisation de fiches droites recommandée - Attention au positionnement des prises dans les supports (prises de terre en haut = impossibilité d'insérer une fiche coudée)

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle	carré	Adapté à un canal noyé	Oui
Nombre de boîtes d'encastrement	1	Adapté à un fond rentrant	Non
Matériau du boîtier	autre	Adapté à un double fond	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui	Adapté à un nettoyage humide	Non
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol	3 mm	Largeur dimension extérieure	283 mm
Cadre de protection de revêtement de sol	Oui	Longueur dimension extérieure	283 mm
Couleur	gris	Longueur dimension d'encastrement	261 mm
Numéro RAL	7031	Largeur dimension d'encastrement	261 mm
		Profondeur d'encastrement min.	50 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.