

Prise HDMI Type-A version 2.0 préconnectorisée Mosaic 2 modules - alu

REF. 079279L

MOSAIC

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une prise HDMI, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Prise HDMI Type-A version 2.0 préconnectorisée Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Préconnectorisée : équipée d'un cordon de longueur 15cm et de 2 connecteurs femelle
- 2 modules - Couleur Aluminium
- Résolution maximum (pixels) : 2160p
- Longueur maximum entre 2 prises : 10m

Avantages

Une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

Les + utilisation

Permet la transmission de flux audio vidéo numériques Haute Définition entre une source (ordinateur, lecteur DVD ou Blu-Ray...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Type de fixation à clipser	
Utilisation HDMI		Nombre de modules (construction modulaire)	2
Bague de support Non		Avec jacks/coupleurs	Oui
Avec protection contre la poussière Non		Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1
Avec couvercle à charnière Non		Serre câble	Non
Direction de sortie droit		Jacks blindés	Non
Champ d'inscription sans champ d'inscription		Boîtier blindé	Non
Avec impression Oui		Domino	Non
Type de montage encastré		Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Matériau plastique		Résistance aux chocs	IK04
Qualité du matériau thermoplastique		Largeur d'appareil	45 mm
Sans halogène Oui		Hauteur d'appareil	45 mm
Traitement antibactérien Non		Profondeur d'appareil	58 mm
Finition de la surface mat		Profondeur d'encastrement	45 mm
Couleur aluminium		Température d'utilisation /d'installation	5 - 50 °C
Transparent Non		Température de stockage	-10 - 70 °C