



## Coffret de commande de relayage réarmement étanche Plexo IP55 IK07 2 contacts NO livré avec 2 clés complet fixation saillie

REF. 069738L

PLEXO

LEGRAND

Finition Gris

228,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

A reçu le prix iF Design Award 2022

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Plexo complet saillie, une commande de sécurité étanche idéale pour les lieux humides

- Commande à clef à une position droite avec rappel au centre
- Equipé de 2 contacts NO de pouvoir de coupure 10A à 250V~, 1,5A à 24V=
- Livré avec 2 jeux de clefs n°455
- Conforme aux exigences des normes NF S 61-932, NF S 61-937, FD S 61-949

#### Les + installation

Boîtier à installer dans la zone de désenfumage si ventilateur dédié ou à proximité du CMSI ou du DCS si ventilateur commun à plusieurs zones

#### Recommandations / restrictions d'usages

IP55 - IK07

#### Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de postes de commande	1	Largeur hors tout	82 mm
Nombre d'interrupteurs à clé	1	Hauteur hors tout	85 mm
Adapté à un arrêt d'urgence	Oui	Profondeur/longueur hors tout	83 mm
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50Hz	207-253 V	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Couleur de la partie supérieure du boîtier	Gris	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Matériau du boîtier	Plastique	Température de stockage	-25-60 °C
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Classe de protection (IP)	IP55	Mode de pose	Apparent/saillie
		EAN/Gencode	3414971882188

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*