



## Plinthe DLPlus 80x20mm 2 compartiments 1 couvercle longueur 2m - blanc

REF. 0 300 69

DLPLUS

LEGRAND

21,84 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DLPlus, cette plinthe permet la distribution, la protection et la dérivation des fils et câbles dans une installation électrique - Idéale pour les chantiers de rénovation

- Plinthe DLPlus
- Blanc - 2 compartiments - Dimensions : 80mm x 20mm - Livrée en 16 longueurs de 2m - 1 couvercle longueur 2m
- Composée de :
  - 1 compartiment dédié courant fort
  - 1 compartiment dédié courant faible
  - 1 couvercle
- Composée d'un compartiment dédié au courant fort et d'un compartiment dédié au courant faible
- Munie d'une languette-réhausse pour faciliter la pose avec moquette

### Avantages

Possibilité de créer 2 compartiments supplémentaires par ajout de cloison amovible (référence 030867)

### Les + installation

Solidarisation du corps et du couvercle par clippage (démontable à l'aide d'un outil) - Fixation au mur par collage, chevilles ou chevilles de plâtre, vis ou clous, etc - Découpable à l'aide d'une scie et d'une boîte à coupe (réf 030698)

### Les + utilisation

Se pose en lieu et place des plinthes traditionnelles - Permet le montage en saillie de l'appareillage

### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Numéro RAL</b>	<b>9003</b>
<b>Hauteur</b>	20 mm	<b>Nombre de cloisons fixes</b>	1
<b>Largeur</b>	80 mm	<b>Nombre de cloisons enfichables</b>	2
<b>Longueur</b>	2000 mm	<b>Type de fixation</b>	perforation du fond
<b>Section transversale utile</b>	850 mm <sup>2</sup>	<b>Finition du couvercle</b>	séparé
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Avec agrafe pour tenue de câble</b>	Oui
<b>Qualité du matériau</b>	PVC	<b>Film de protection</b>	Oui
<b>Sans halogène</b>	Non	<b>Avec connecteur de conduit</b>	Non
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>Livraison sur rouleau</b>	Non
<b>Traitement de surface</b>	non traité	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP40
<b>Adapté au maintien de fonction</b>	Non	<b>Résistance aux chocs</b>	IK07
<b>Couleur</b>	blanc	<b>Température d'utilisation</b>	-5 - 60 °C
<b>Transparent</b>	Non	<b>Température de stockage</b>	-25 - 60 °C

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*