



Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x400mm - RAL7035

REF. 0 355 28

747,40€ Tarif professionnel de référence HT



INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille particulière... voir rubrique Logiciel et Configurateur

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	239 dm ³
Poids	30333 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coffrets RAL 7035

Version verticale

- Hauteur extérieure : 800 mm
- Largeur extérieure : 600 mm
- Profondeur extérieure : 400 mm
- Nombre de portes : 1
- Poids : 31 kg

Caractéristiques Générales

Coffrets métal Atlantic

- IP 66 suivant norme EN/IEC 60529 (IP 55 pour coffret 2 portes). LCIE N° 17079010A
- IK 10 suivant norme EN/IEC 62262 (EN 50102)
- Nema 4x et Nema 12, 1 porte, 2 portes - Agréés cULus, Bureau Veritas, TÜV
- Atténuation CEM 20 dB (pour une atténuation de 40 à 50 dB à 1 GHz, selon dimensions, nous consulter)
- Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques
- Revêtement polyester texturé (80 µm). Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance
- Porte réversible. Verrou double barre
- Plaque d'ajour basse. Autocentrage des équipements
- Réglage en profondeur optionnel à partir de haut. 600 x larg. 600 mm
- Acceptent tous les accessoires Atlantic

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980095	PLAQUE D'AJOUR COFFRET ATLANTIC LARG 493 MM	63,03	1
980118	PORTE POUR COFFRET ATLANTIC 800 X 600	444,30	1
981005	KIT FERMETURE VERROU DOUBLE BARRE ET TRINGLERIE (X2) COFFRET ATLANTIC H800	55,28	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.