

Conduit annelé flexible rta polyamide LGP Ø intérieur 19,5mm

REF. 0 637 05

| **LEGRAND**

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Conduit pour système de conduits flexibles RTA polyamide : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la flexibilité

- Conduit flexible RTA polyamide LGP standard annelé
- Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 19,5mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|--------------|------------------------------------|------------|
| Diamètre nominal | 25 mm | Couleur | noir |
| Diamètre externe | 25 mm | Matériau de gaine | sans gaine |
| Diamètre intérieur | 20 mm | Accélérateur de flammes | Non |
| Matériau | polyamide 6 | Tenue à la flexion | flexible |
| Résistance à la compression | 320 N | A fente longitudinale | Non |
| Température d'utilisation | -25 - 105 °C | Fermant à clé (en deux parties) | Non |
| Classe de protection (IP) | IP68 | Sans halogène | Non |
| Protection contre l'incendie selon UL 94 | V2 | Homologation selon DIN EN 61386-23 | Oui |
| Résistant aux UV | Oui | Homologation selon UR | Non |
| Résistant à l'huile | Oui | Homologation selon NF F 16-101 | Non |
| | | Profondeur/longueur hors tout | 50 m |