



Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastré cadenassable - tétrapolaire neutre à gauche - 20A

REF. 0 221 18

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.534 dm ³
Poids	267 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Encastrés cadenassables

- Montage sur panneau, fixation par vis

Tétrapolaires neutre à gauche

- 20 A

Caractéristiques Générales

Interrupteurs-sectionneurs rotatifs complets de 20 à 100 A

- Interrupteur de sécurité assurant la coupure et le sectionnement des phases
- IP 2X
- Ouverture positive des contacts
- Double coupure par phase
- Poignée rotative rouge sur fond jaune
- Visualisation immédiate de la position :
 - horizontal : ouvert (O) non passant
 - vertical : fermé (I) passant
- Appareils équipés de borniers non réversibles
- Conformes aux normes IEC EN 60947-3
- Agréés UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers
- IP 65 - IK 07 en boîtiers