

## Porte IP40 IK07 pour coffret capacité mini 8 à 9 modules - transparente

REF. 0 013 38

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Coffrets cache-bornes 8/9 modules

#### Portes IP 40 - IK 07

- Porte transparente

### Caractéristiques générales

#### Cache-bornes et coffret 27 modules

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11

Classe II - IP 30 - IK 05

Conformes aux normes NF C 61-910

Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Blanc RAL 9003

#### Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du châssis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité aux connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

<b>Finition porte à hublot</b>	Oui	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP40
<b>Finition porte pour verrouillage de sectionneur</b>	Non	<b>Finition CEM</b>	Non
<b>Couleur</b>	autre	<b>Finition de la surface</b>	autre
<b>Modèle</b>	porte de protection	<b>Largeur</b>	187 mm
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Hauteur</b>	178 mm
		<b>Profondeur</b>	27 mm