



## Platine monobloc à défilement de noms Linea 300

REF. 308040

LINEA 300

BTICINO

Linea 300, une platine de rue monobloc, avec écran et défilement de noms, en inox

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Platine antivandale monobloc à défilement de noms - Dimensions façade 180x330mm - Gère jusqu'à 4000 noms de résidents et permet d'appeler directement un résident par recherche du nom, numéro d'appartement ou numéro d'appel direct - Vis de fixation antivandale (clé fournie)
- Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08
- Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical
- Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~
- Clavier à codes intégré pour appel direct et ouverture de porte par code

### Avantages

- Vis de fixation antivandale (clé fournie)

### Les + installation

Pose (vis de fixation antivandale avec clé fournie) :

- en saillie avec boîtier à commander séparément
- en encastrée (platine livrée avec boîtier d'encastrement 310x328x53mm)

### Les + utilisation

Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik ou un canon PTT-T25 référence 003748 - L'appareil peut être configuré physiquement ou via un PC et le logiciel TiMonoblockEntrancePanel

### Recommandations / restrictions d'usages

Adaptée aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap et conforme à la loi handicap

Température de fonctionnement -25°C à +70°C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Construction modulaire	Non
Nombre de boutons d'appel	3999	Couleur	Argent
Matériau des boutons d'appel	Acier inoxydable	Classe de protection (IP)	IP54
Matériau de la façade	Acier inoxydable	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Hauteur de la façade	180 mm	Température d'utilisation /d'installation	-25-70 °C
Largeur de la façade	330 mm	Type de tension	DC
Hauteur d'encastrement	260 mm	Tension nominale (Un)	18-27 V
Largeur d'encastrement	128 mm	Consommation en veille	105 mA
Profondeur d'encastrement	50 mm	Sans halogène	Oui
Mode de pose	Encastré	Objet connecté	Non
Technique d'installation	Système bus	EAN/Gencode	8005543479636

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref. Désignation.

BTSP103 Protection type Makrolon pour platine de rue monobloc à défilement de noms Linea 300 référence 308040

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.