



Platine monobloc à défilement de noms Linea 300

REF. 308040

BTICINO

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Linea 300, une platine de rue monobloc, avec écran et défilement de noms, en inox

- Platine antivandale monobloc à défilement de noms - Dimensions façade 180x330mm - Gère jusqu'à 4000 noms de résidents et permet d'appeler directement un résident par recherche du nom, numéro d'appartement ou numéro d'appel direct - Vis de fixation antivandale (clé fournie)
- Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08
- Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical
- Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~
- Clavier à codes intégré pour appel direct et ouverture de porte par code

Les + installation

Pose (vis de fixation antivandale avec clé fournie) : - en saillie avec boîtier à commander séparément - en encastrée (platine livrée avec boîtier d'encastrement 310x328x53mm)

Les + utilisation

Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik ou un canon PTT-T25 référence 003748 - L'appareil peut être configuré physiquement ou via un PC et le logiciel TiMonoblockEntrancePanel

Recommandations / restrictions d'usages

Adaptée aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap et conforme à la loi handicap

Température de fonctionnement -25°C à +70°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de boutons de sonnette	3999
Matériau des boutons de sonnette	acier inoxydable
Matériau de la façade	acier inoxydable
Type de montage	encastré
Technique d'installation	système bus
Couleur	argent