



4 prolongateurs pour raccordement de barres sur DPX-IS1600 et DPX³1600 jusqu'à 1250A avec 2 barres maximum par pôle

REF. 0 262 67

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Accessoires

Prolongateurs pour plage de raccordement

Prolongateur pour appareil jusqu'à 1250 A (2 barres maxi par pôle)

Caractéristiques Générales

DPX³ 1600 - équipements et commandes

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.