

Prise de sol et plan de travail double 2P+T Surface 16A 250V avec platine rectangulaire - inox brossé

REF. 0 897 68

LEGRAND



Prise de sol et plan de travail encastrable à volet, qui permet d'installer au sol, sur un plan de travail ou au mur une fonction de distribution d'énergie ou d'information

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise de sol et plan de travail double équipée de 2 prises 2P+T Surface 16A 250V
- Inox brossé - IP44 IK08
- Avec éclips de protection - Connexion par bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Format rectangulaire 172x86mm
- Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité

Avantages

- Degré d'étanchéité IP44 et résistance aux chocs IK08
- Plaque extra-fine

Les + installation

Peut s'installer aussi bien au sol (béton, plancher classique ou technique) que sur un plan de travail ou un mur

Les + utilisation

L'ouverture du volet jusqu'à 180° garantit une grande accessibilité ainsi qu'une bonne résistance dans le temps

Recommandations / restrictions d'usages

Installation possible en extérieur si protégée des intempéries (terrasse couverte par exemple)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		Traitement antimicrobien	Non
		Repiquage possible	Non
Broche de contact de protection		Avec dispositif on/off	Non
Pôle neutre sectionné simultanément	Non	Prise inclinée ou inclinable	Non
Type de contact de protection	Rond	Courant nominal	16 A
Nombre de contacts actifs (ronds)	4	Tension nominale	250 V
Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Non	Fréquence	50-60 Hz
Nombre d'unités	2	Adapté à la classe de protection (IP)	IP44
Nombre de modules (construction modulaire)	4	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Nombre de phases	1	Largeur d'appareil	172 mm
Impression/marquage	Sans	Hauteur d'appareil	86 mm
Type de connexion	Borne automatique	Profondeur d'appareil	42 mm
Avec volet de protection	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec eclips / protection enfant	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Couleur	Aluminium	Compatible IFTTT	Non
Finition métallique	Oui	Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Transparent	Non	Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Verrouillable	Non	Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Profondeur d'encastrement	40 mm
Encastrement isolé	Non	Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Avec éclairage fonctionnel	Non	Temperature de stockage	-10-70 °C
Avec éclairage d'orientation	Non	Type de tension	AC
Protection contre les surtensions	Non	Power Delivery	Non
Protection différentielle	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Avec microfusible	Non	précâblé	Non
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Mode de pose	Encastré	Nature du câble pour connexion	Rigide
Type de fixation	Fixation avec vis	Section de câble	1.5-2.5 mm²
Matériau	Métal	Maintien du câble	Autre
Qualité du matériau	Acier inoxydable (inox)	Composition	Mécanisme complet avec plaque
Sans halogène	Oui		
Type de traitement de la surface	Métallique	Objet connecté	Non
Finition de la surface	Mat	EAN/Gencode	3414971496460