

Art d'Arnould univers Epure détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils - bronze

REF. 67360

ART D'ARNOULD

ARNOULD



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Art d'Arnould Univers Epure Bronze, une commande d'éclairage qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

- Détecteur 2 fils sans Neutre Art d'Arnould, sans dérogation
- Puissance acceptée par types de lampes :
 - LEDs : 3W à 100W
 - Fluocompactes : 3W à 100W
 - LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA
 - Halogènes 230V et incandescent : 3W à 300W
- Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes et réglage du seuil de luminosité de 5 Lux à 1275 Lux - Consommation en veille : 0,02W
- Univers Epure Bronze
- Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Les + utilisation

Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	détecteur de mouvement		
Avec interface DALI	Non		
Régulation de la lumière constante	Oui	Couleur	autre
Commande CVC	Non	Transparent	Non
Arrêt forcé	Oui	Classe de protection (IP)	IP40
Percée pour animaux	Non	Résistance aux chocs	IK04
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Non	Type de tension	AC
Réticulable	Oui	Fréquence	47 - 63 Hz
Hauteur de montage optimale	1.2 m	Tension nominale	230 V
Surveillance de cage d'escalier	Oui	Durée de marche min.	5 s
Commutateur de pontage	Oui	Durée de marche max.	30 min
Largeur de portée max.	6 m	Angle de détection horizontal	180 °
Longueur de portée max.	8 m	Luminosité de déclenchement	5 - 1275 lx
Champ de détection de diamètre au sol	8 m	Puissance de coupure max.	250 W
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Température	-5 - 45 °C
Commandable à distance	Non	Courant de démarrage max.	1.8 A
Avec télécommande	Non	Courant de commande	1.8 mA
Sensibilité de réponse ajustable	Non	Entrée de poste auxiliaire	Non
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Fonction d'alarme	Non
Avec unité de signal	Oui	Largeur	80 mm
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Non	Hauteur	80 mm
Fonction de variation avec insert variateur	Non	Profondeur	52 mm
Type de montage	encastré	Profondeur d'encastrement	43 mm
Type de raccordement	borne à vis	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Matériau	plastique	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	50 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Traitement de surface	non traité	Possible support IFTTT	Non
Finition de la surface	mat	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 45 °C
Traitement antibactérien	Non	Température de stockage	-20 - 70 °C
		Capacité des bornes	2.5 - 2.5 mm ²
		Interrupteur automatique	Oui