

Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition blanc

REF. 6 000 04

DOOXIE

LEGRAND



10,27 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Poussoir simple 6A - 250V dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
- Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Des poussoirs reliés à un télérupteur, situé au tableau électrique, permettent de commander un même éclairage depuis plusieurs points de contrôle.

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Mécanisme seul	Couleur	Blanc
Modèle	Bouton-poussoir unique	Numéro RAL (équivalent)	9003
Type de commande	Bouton-poussoir	Transparent	Non
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1	Type d'impression	Sans
Version sans contact	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Nombre de bascules d'actionnement	1	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Nombre de pôles	2	Largeur d'appareil	73 mm
Tension nominale	250 V	Hauteur d'appareil	73 mm
Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A	Profondeur d'appareil	36 mm
Avec éclairage	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Contact de report	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Type de connexion	Borne automatique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Mode de pose	Encastré	Compatible IFTTT	Non
Type de fixation	Fixation à vis	Profondeur d'encastrement	21.4 mm
Matériau	Plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Température de stockage	-10-60 °C
Sans halogène	Oui	Type de tension	AC
Traitement antimicrobien	Non	Fréquence	50-60 Hz
Type de traitement de la surface	Non traité	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Finition de la surface	Brillant	Section de câble	1.5-2.5 mm ²
		EAN/Gencode	3414971004313

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.